

**fetra**

## Chariot à timon

force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 500 mm, hauteur de charge 185 mm, plateforme en tôle d'acier, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins



Numéro d'article: 118585

**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Plateau roulant à timon

**Force 250 kg**

Chariot à timon

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 500 mm
- hauteur de charge 185 mm
- plateforme en tôle d'acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de rouleur	Chariot à timon	pneumatique	TPE
charge	250 kg	roulement	roulement rainuré à billes
norme européenne	non	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur de charge	185 mm	Ø de roue	125 mm
longueur de plateau	600 mm	surface	finition peinture époxy
largeur de plateau	500 mm	livraison	démonté
matériau de plateforme	tôle d'acier	garantie	10 années
nombre de plateaux	1 pièce	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	Poids	14 kg
barre directrice	oui		

## Accessoires

309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique