

ZARGES

escalier mobile

Z600

estrade hauteur 1,75 m, 7 marches striées (estrade incl.), largeur de marche 800 mm, inclinaison 60°, en aluminium, main courante à un côté

Numéro d'article: 139426



ZARGES Escalier mobile Z600




escalier mobile

- estrade hauteur 1,75 m
- accès à un côté
- 7 marches striées (estrade incl.)
- largeur de marche 800 mm
- inclinaison 60°
- portée 1,529 m
- en aluminium
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante
- main courante à un côté
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- fixation avec 2 consoles murales et de plancher
- poids 44,71 kg

Détails techniques

technique de montée	escalier mobile	rabattable	non
matériau	aluminium	roulant	non
inclinaison	60 °	force	300 kg
hauteur d'estrade	1,75 m	force des marches	150 kg
profondeur d'estrade	600 mm	équipement de sécurité échelle	rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante
nombre de marches	7	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	marches striées	main courante	à un côté
largeur de marche	800 mm	type de fixation	2 consoles murales et de plancher
portée	1,529 m	Poids	44,71 kg
utilisation	à un côté		

Accessoires

139438		Main courante pour escalier mobile, inclinaison 60°, Pour 7 marches
139444		Rambarde pour escalier mobile, largeur 600 mm
139446		Rambarde pour escalier mobile, largeur 800 mm