

Hymer industriële ladder 6024

trap beide zijden, 2 x 7 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,14 m, balklengte 1,77 m, van aluminium

Artikelnummer: 147662



HYMER



Hymer Industriële trapladder 6024

Uitvoering D, A, CH, FAan beide zijden te bestijgen

industriële ladder

- landen-uitvoering D, A, CH, F
- trap beide zijden
- 2 x 7 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,14 m
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,64 m
- reikhoogte 3,19 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,77 m
- trede-boomverbinding 8-voudig geniet
- veilig in gebruik door D-boom-concept voor extra stabiliteit
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- opgesteld hoogte x breedte 1600 x 550 mm









- gewicht 9,5 kg
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	breedte	550 mm
laddertype	industriële ladder	in-/uitklapbaar	ja
land	uitvoering D, A, CH, F	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	8-voudig geniet
gebruik	beide zijden	veiligheidsuitrusting ladder	D-boom-concept voor extra stabiliteit
lengte paal	1,77 m	spreidbeveiliging	ja
hoogte sokkel	1,14 m	ladder uitvoering	tweedelig
werkhoogte	2,64 m	opbergbak	nee
	3,19 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	2 x 7	onderbouw	antislip laddervoeten
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	garantie	10 jaar
diepte trede	80 mm	gewicht	9,5 kg
hoogte	1600 mm		

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE