

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 100 kg, met TPE-  
banden, diameter 80 mm, naaf met  
wiellager, velg van kunststof,  
bevestiging met plaat, lengte x  
breedte 104 x 80 mm

Artikelnummer: 159272



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 100 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 80 mm
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- schroefgatafstand 84x64/76x56 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

### Technische details

roltype	transportapparaatwielen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	rem	zonder
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	100 kg	totale hoogte	105 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
wiel-ø	80 mm	lengte plaat	104 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	80 mm
wiellager	wiellager	afstand schroefgat	84x64/76x56 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
elektrisch geleidend	nee	gewicht	0,5 kg
materiaal behuizing	staal		