

## universele wagen

draagvermogen 40 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 625 x 390 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7001 zilvergrijs, wielen met massief rubber-banden



Artikelnummer: 205502

## Lichte universele wagen

### Draagvermogen 40 kg

universele wagen

- draagvermogen 40 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 625 x 390 mm
- hoogte x lengte x breedte 850 x 670 x 420 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7001 zilvergrijs
- staalconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- wielen met massief rubber-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	universele wagen	etage-inrichting	recht
lengte laadvlak	625 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte laadvlak	390 mm	banden	massief rubber
hoogte	850 mm	wiel-Ø	100 mm
etages aantal	2 stuks	wiellager	glijlager

draagvermogen	40 kg	elektrisch geleidend	nee
materiaal platform	hout	in-/uitklapbaar	nee
oppervlak platform	met kunststof laag	wielstand	rechthoekig
constructies	geen	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	zilvergrijs // RAL7001
lengte	670 mm	gewicht	15 kg
breedte	420 mm		

## Gerelateerde Producten

203160



rem voor transportwagen, voor diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

139644



sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart

527975



sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs

533589



hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs