

## RAU établi Basic

hauteur x largeur x profondeur 790 - 1140 x 2000 x 700 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni, force 750 kg, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 1 tablette, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



# RAU.



Numéro d'article: 222258

## RAU Établi à hauteur réglable Basic

### avec plan de travail robuste

établi

- hauteur x largeur x profondeur 790 - 1140 x 2000 x 700 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 750 kg
- réglage en hauteur via acier profilé C avec trame perforée
- exécution du châssis piètement 4 pieds
- équipement : 1 tablette
- au centre 1 tablette
- structure en acier, vissé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie







## Détails techniques

type de meuble table

matériau de plaque bois de hêtre massif

type de table	établi	surface de plaque	avec huilage verni
forme de châssis	piètement 4 pieds	couleur de la plaque	hêtre
hauteur	790-1140 mm	matériau de châssis	acier
largeur	2000 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	700 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
épaisseur de panneau	40 mm	matériau de finition	vissé
profondeur de plaque	700 mm	Nombre de tablettes	1 pièce
charge	750 kg	roulant	non
hauteur réglable	oui	livraison	livré monté
réglage en hauteur via	acier profilé C avec trame perforée	garantie	5 années
équipement établi	1 tablette	Poids	70,99 kg
soubassements centraux	1 tablette		

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm