

Kappes gereedschapswagen ToolTower® RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

hoogte x breedte x diepte 2175 x 700 x 700 mm, 3 systeemwanden buiten, 2 systeemwanden binnen, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, front in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 222910



Kappes Tool-Tower gereedschapscener ToolTower® RasterPlan®

de praktische hulp bij gereedschap


gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 2175 x 700 x 700 mm
- 3 systeemwanden buiten, 2 systeemwanden binnen
- openslaande deur met perforaties
- 2 niveaus met Stalen bodem
- afsluitbaar met cilinderslot
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- constructie van staal
- romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- front in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| transporttoestel | transportwagen | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| type wagen | gereedschapswagen | afsluitbaar | ja |
| hoogte | 2175 mm | sluitsysteem | cilinderslot |
| breedte | 700 mm | verrijdbaar | ja |
| diepte | 700 mm | onderbouw | 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem |
| materiaal | staal | wielen aantal/soort | 4 zwenkwielen |
| kast uitrusting | legborden, geperforeerde platen, deur | wieluitrusting | 2 zwenkwielen met rem |
| incl. gereedschap | nee | kleur romp | lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010 |
| geperforeerde platen buiten aant | 3 stuks | oppervlak romp | kunststof coating |
| geperforeerde platen binnen aant | 2 stuks | kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 |
| type deur | openslaande deur met perforaties | gewicht | 98 kg |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit |
| 221121 |  | poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, in oudroze |
| 222681 |  | handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen |
| 531287 |  | inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend |