

Treston

ESD-montagetafel

TED

hoogte x breedte x diepte 630 - 1270 x 900 x 800 mm, blad van spaanplaat met laminering in decor grijs, T-voetonderstel van staal met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 230199

TRESTON

2 YEARS WARRANTY



Treston ESD-montagetafel TED










- hoogte x breedte x diepte 630 - 1270 x 900 x 800 mm
- draagvermogen 200 kg
- blad van spaanplaat met laminering in decor grijs
- T-voetonderstel van staal met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- 2 jaar garantie

Technische details



meubeltype	tafel	kleur plaat	grijs
type tafel	montagetafel	vorm onderstel	T-voetonderstel

hoogte	630-1270 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	900 mm	oppervlak onderstel	epoxypoedercoating
diepte	800 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
draagvermogen	200 kg	garantie	2 jaar
in hoogte verstelbaar	ja	WEEE-registratienummer	DE94412824
hoogteverstelling door	elektrische motor	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
elektrisch geleidend	ja	merk volgens EAR-registers	Treston
materiaal plaat	spaanplaat	gewicht	46 kg
oppervlak plaat	gelamineerd		

Gerelateerde Producten

149664		laden-onderbouw, Geschikt voor montagetafel, breedte x diepte 300 x 454 mm, 1 lade(n)
149665		laden-onderbouw, Geschikt voor montagetafel, breedte x diepte 300 x 454 mm, 2 lade(n)
230174		bevestiging voor ladeblok 30/35, Geschikt voor montagetafel, in RAL7035 lichtgrijs
230176		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1500 x 300 mm, uitgerust met beschermrand, kantelbaar, van staal met epoxypoedercoating in RAL7035 lichtgrijs
230177		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1500 x 400 mm, uitgerust met beschermrand, kantelbaar, van staal met epoxypoedercoating in RAL7035 lichtgrijs
230178		plank voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 50 x 159 x 210 mm, voor DIN A5, plakbandafroller en handscanner, van staal met epoxypoedercoating in RAL7035 lichtgrijs
230180		plank voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 50 x 159 x 210 mm, voor DIN A5, plakbandafroller en handscanner, van staal met epoxypoedercoating in RAL7035 lichtgrijs
230212		klikrail voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 400 x 70 x 100 mm, uitgerust met flens, Bevestiging om te schroeven, van staal met epoxypoedercoating in RAL7035 lichtgrijs
230213		klikrail voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 790 x 70 x 100 mm, uitgerust met flens, Bevestiging om te schroeven, van staal met epoxypoedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

216909		Antistatisch plat zakje, van polyethyleen in roze, dikte 100 µm, lengte x breedte binnen 400 x 300 mm
221146		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 9