

ZARGES

échafaudage pliant

PaxTower S-PLUS 1T

mezzanine modulaire hauteur 1,55 m, largeur x profondeur 1800 x 600 mm, hauteur d'échafaudage 2,65 m, échafaudage en aluminium, mezzanine mod. en plaque de contreplaqué

Numéro d'article: 231506



ZARGES Échafaudage pliant roulant PaxTower S-PLUS 1T

assemblé en un tour de main

échafaudage pliant

- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,55 m
- mezzanine modulaire hauteur 1,55 m, largeur x profondeur 1800 x 600 mm
- hauteur d'échafaudage 2,65 m
- dimensions totales sans potence 1800 x 720 mm
- roulettes pivotantes avec freins
- application sûre grâce à rambarde périphérique et 4 potences pour une bonne stabilité
- rabattable pour montage rapide
- 4 roulettes pivotantes, roulettes à freins
- échafaudage en aluminium, mezzanine mod. en plaque de







contreplaqué



- structure : rapide grâce à des fermetures à clic
- groupe d'échafaudages 3
- selon DIN EN 1004-1
- tenir compte des consignes de lestage dans les instructions de montage et d'utilisation ! le contrepoids n'est pas inclus dans la livraison.
- 10 années de garantie
- poids 71,4 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique // 4 potences
type d'échafaudage	échafaudage pliant	rambarde	oui
matériau échafaudage	aluminium	fonction échafaudage	rabattable
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	rabattable	oui
hauteur d'échafaudage	2,65 m	roulant	oui
hauteur de travail	3,55 m	soubassement	4 roulettes pivotantes
Hauteur de mezzanine modulaire	1,55 m	équipement roue	roulettes à freins
largeur de mezzanine modulaire	1800 mm	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
profondeur de mezzanine modulaire	600 mm	groupe d'échafaudage	3
nombre de mezzanines modulaires	1	norme	DIN EN 1004-1
Largeur (sans potence)	1800 mm	conseil d'utilisation	tenir compte des consignes de lestage dans les instructions de montage et d'utilisation ! le contrepoids n'est pas inclus dans l
Profondeur sans potence	720 mm	garantie	10 années
force mezzanine modulaire	200 kg	Poids	71,4 kg
équipement échafaudage	roulettes pivotantes avec freins		

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc