


Lacont veiligheidskast storeLAB

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 1315 x 1190 x 598 mm, dubbele vleugel deur, 2 niveau(s) met RVS opvanglegbord, onder bodemopvangbak met ingelegde geperforeerde plaat, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, binnenkant romp met coating in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 510923

storeLAB



Lacont Veiligheidskast storeLAB

Type 90

veiligheidskast

- voor opslag in de werkruimte
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 1315 x 1190 x 598 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1080 x 1087 x 430 mm
- constructie van staal/RVS, binnencorpus van HPL-platen
- dubbele vleugel deur
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- met temperatuurafhankelijke deurblokkering
- deur sluit zelfstandig in geval van brand
- 2 niveau(s) met RVS opvanglegbord, onder bodemopvangbak met ingelegde geperforeerde plaat
- draagvermogen per niveau 75 kg



- Per 64 mm verstelbaar
- opvangvolume bodemopvangbak 33 l
- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR
- ventilatie via centraal luchtafvoersysteem in de achterwand met ventilatiegleuven bij elk opslagniveau
- ventilatie-aansluiting door fitting DN 80 op het kastdak
- onderbouw sokkel en stelschroeven
- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, binnenkant romp met coating in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- met GS-vignet
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510, bijlage 3

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	materiaal	staal/RVS
meubeltype	kast	materiaal binnenelement	HPL-platen
type kast	veiligheidskast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
opslagplaats	in de werkruimte	kleur binnenelement	lichtgrijs // RAL7035
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1315 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
binnenhoogte	1080 mm	oppervlak romp	gelakt
breedte	1190 mm	oppervlak binnenelement	m. coating
binnenbreedte	1087 mm	oppervlak front	gelakt
diepte	598 mm	oppervlak legbord	gelakt
binnendiepte	430 mm	binnenuitrusting	RVS
kast uitrusting	legborden, vloeropvangbak	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	2 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
legbord-/niveautype	RVS opvanglegbord	type deur	dubbele vleugel deur
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met ingelegde geperforeerde plaat	deur uitrusting	temperatuurafhankelijke deurblokkering
in hoogte verstelbaar legbord	64 mm	deur functie	sluit zelfstandig in geval van brand
draagvermogen legbord	75 kg	onderbouw	sokkel en stelschroeven
vloeropvangbak	ja	certificering	GS
opvangvolume vloeropvangbak	33 l	certificering asr	overeenkomstig Duitse ARBO-wet §4(3) ArbStättV is jaarlijks onderhoud voorgeschreven
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR	certificering din-/en-normen	gebouwd conform EN 14470, deel 1, isolatie conform DIN 4102
brandveiligheid	brandkamer getest type 90	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510, bijlage 3
ventilatieaansluiting kast	fitting DN 80 op het kastdak	gewicht	380 kg
ventilatie	via centraal luchtafvoersysteem in de		



achterwand met ventilatiegleuven bij elk opslagniveau

Gerelateerde Producten

149134		afvoerluchtbevaking, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W
149136		opzetadapter voor ventilatiesysteem met filter voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm
200146		opvanglegborden voor veiligheidskast, voor kastbreedte 1190 mm, voor een vaklast van 70 kg, van staal gelakt
200148		opvanglegborden voor veiligheidskast, voor kastbreedte 1190 mm, voor een vaklast van 70 kg, van RVS
200150		PE-inlegbak voor legbord, voor veiligheidskast, voor kastbreedte 1190 mm
200154		gifkast voor veiligheidskast, hoogte x breedte x diepte 436 x 1000 x 370 mm
200155		ventilatie-element voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 249 x 200 x 442 mm
510926		ventilatiesysteem voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
509033		blusdekenbox met deken, voor brandhaarden, hoogte x breedte x diepte 313 x 308 x 159 mm, behuizing van staal, afdekking van glasweefsel
525732		gevarensymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525753		gevarensymbool, symbool/tekst: licht ontvlambaar, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm

525760		gevarensymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage