

## onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 600 x 400 mm,  
platform open, onderstel in blauw, 4  
zwenkwielen, met rubber-banden



Artikelnummer: 532085

## Onderwagen

### speciaal voor het gemakkelijk transporteren van Euronorm containers



onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- onderstel in blauw
- ABSconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met rubber-banden
- wielnaaf met glijlager

## Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	onderwagen voor kratten	banden	rubber
draagvermogen	250 kg	wiellager	glijlager
euronorm	ja	wiel-Ø	100 mm
lengte laadvlak	600 mm	lengte	600 mm
breedte laadvlak	400 mm	breedte	400 mm
platform	open	kleur	blauw
materiaal	ABS	gewicht	3,5 kg

## Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat