

VARIOfit

rolbox

Corlette

draagvermogen 800 kg, hoogte x
lengte x breedte 1850 x 1150 x 2400
mm, opbouw 3 wanden
(draadgaas), maaswijdte 50 x 100
mm, onderstel met kunstharlak in
RAL 5012 lichtblauw, met polyamide-
banden

Artikelnummer: 987906



VARIOfit

3
YEARS
WARRANTY

VARIOfit universele transportkist Corlette

met draadgaas wanden




rolbox

- draagvermogen 800 kg
- hoogte x lengte x breedte 1850 x 1150 x 2400 mm
- geschikt voor de afmeting van laadvlakken van vrachtwagens
- opbouw 3 wanden (draadgaas)
- maaswijdte 50 x 100 mm
- belasting 1000 kg
- onderrijdhoogte 170 mm
- onderstel met kunstharlak in RAL 5012 lichtblauw
- staalconstructie
- platform van spaanplaat
- platform vastgeniet
- 4 zwenkwielen
- met polyamide-banden
- wiel Ø 125 mm
- 3 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	rolcontainer	materiaal	staal
type wagen	rolbox	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
geschikt voor (product/materiaal)	laadvlakken van vrachtwagens	banden	polyamide
constructies	3 wanden (draadgaas)	diameter wiel	125 mm
draagvermogen	800 kg	oppervlak	voorzien van kunstharslak
last	1000 kg	kleur	blauw // RAL 5012
hoogte	1850 mm	euronorm	nee
materiaal platform	spaanplaat	etages aantal	1 stuks
platform uitvoering	vastgeniet	etage-inrichting	recht
lengte	1150 mm	plafond	nee
breedte	2400 mm	wielstand	rechthoekig
onderrijdhoogte	170 mm	garantie	3 jaar
maaswijdte	50 x 100 mm	gewicht	133,5 kg
nestbaar	ja		

Gerelateerde Producten

987994		V-dissel voor rolbox, lengte 600 mm, ringdiameter 35 mm, voor rolbox
988104		spanband voor rolbox, voor rolbox breedte 2400 mm
988126		voordeur voor rolbox, voor rolbox breedte 2400 mm, half in-/uitklapbaar

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm