

## poubelle

capacité 240 l, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 580 x 730 mm, couvercle acier, corps acier galvanisé à chaud, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein, coupe-feu



Numéro d'article: 988294

## Bac à déchets en tôle d'acier

### Pour consommables huileux et cendres chaudes

poubelle

- capacité 240 l
- pour entreprises artisanales, stations-service et entreprises avec prescriptions particulières de protection contre les incendies
- pour équipements huileux et déchets chauds
- convient pour tous les dispositifs de vidage courants
- hauteur x largeur x profondeur 1060 x 580 x 730 mm
- convient pour le extérieur
- Avec couvercle à charnière
- couvercle entièrement rabattable
- couvercle acier
- corps acier galvanisé à chaud
- soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
- coupe-feu
- volume de livraison : étiquette autocollante « Réserve aux équipements huileux » incluse

## Détails techniques

équipement d'élimination poubelle

fonction couvercle entièrement rabattable

lieu d'utilisation	extérieur	Matériau corps	acier
convient pour (secteurs)	entreprises artisanales // stations-service // entreprises prescriptions particulières protection incendie	surface de corps	galvanisé à chaud
convient pour (produit/matériau)	équipements huileux // déchets chauds	matériau de couvercle	acier
convient pour (application)	tous les dispositifs de vidage courants	surface couvercle	galvanisé à chaud
capacité	240 l	soubassement	2 roues
hauteur	1060 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur	580 mm	Diamètre de roue	200 mm
profondeur	730 mm	coupe-feu	coupe-feu
roulant	oui	volume de livraison	étiquette autocollante « Réservé aux équipements huileux » incluse
couvercle	oui	Poids	31 kg
type de couvercle	couvercle à charnière		

## Cela s'adapte aussi ...

202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu
202835		pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé
225063		pelle à poser avec balai, avec balai de voirie, pelle hauteur x largeur x profondeur 190 x 410 x 385 mm, Largeur de travail 500 mm, manche longueur 1400 mm
503898		cendrier sur pied, hauteur x diamètre 730 x 400 mm, en acier, corps galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7024 gris graphite, forme de sablier
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois