

Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau

Fasslifter Secu Ex mit Fassklammer Typ SK

- zum Heben und Transportieren von 200-/220-Liter-Stahl- und Kunststoffässern
- Die automatisch schließende Fassklammer ist schnell verstellbar - zur Anpassung und für den sicheren Halt bei unterschiedlichen Fassgrößen
- kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
- Hubhöhen bis zu 1320 mm

Varianten:

Schmales Fahrwerk - zum Einfahren in Europaletten und Unterfahren von Auffangwannen

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller und Fußschutz)

Breites Fahrwerk - zum Umfahren von Europaletten und Auffangwannen

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller und Fußschutz)

Gespreitztes Fahrwerk - ideal zum Anfahren von Auffangwannen „über Eck“ oder Überfahren von Europaletten

- Anfahrwinkel in 2 Positionen verstellbar
- 4 große Lenkrollen für bequemen Transport und platzsparendes Rangieren auch auf engem Raum



Fasslifter Secu Ex mit Fassklammer SK.



Handrad mit Skala und Arretierung zum komfortablen Einstellen auf den Fassdurchmesser.

Mit dem gespreizten Fahrwerk können Europaletten bequem überfahren werden. Auch ein hinten stehendes Fass wird so problemlos erreicht.



Einfaches Anfahren von Auffangwannen über Eck bei seitlich platzierten Fässern.

Fahrwerk	schmal		breit		gespreizt	
	1635	2135	1635	2135	1755	2255
Gesamthöhe [mm]	1635	2135	1635	2135	1755	2255
Hubhöhe max [mm]*	700	1200	700	1200	820	1320
Hubhöhe min [mm]	120	120	0	0	0	0
Verwendung	Heben/Transport von Stahl-/Kunststoffässern					
Traglast gesamt [kg]	300					
Maße außen B x T [mm]	1216 x 1233				1132 x 1290	
Bestellnummer	236-567-J9	236-568-J9	236-565-J9	236-566-J9	236-569-J9	236-570-J9

*Hubhöhe min/max. gemessen von Boden bzw. Europalette bis Unterkante eines 200-L-Stahlfasses. Kann bei anderen Fasstypen abweichen

Alle Fahrwerksvarianten sind wahlweise in einer kurzen und einer hohen Version erhältlich (Details s. Tabelle) - Kurze Version: z.B. zum Beschicken von Paletten und Denios-Auffangwannen – Hohe Version: z.B. zum Beschicken von Denios-Auffangwannen oder Einstellen in Fassregale.

Fasslifter Secu Ex mit Fasswender Typ W

- zum Heben, Transportieren und Drehen von 60- bis 220-Liter-Kunststoff-L-Ring- und Deckelfässer sowie 60- bis 200-Liter-Stahl-Sicken- und Spannringfässer
- Drehbereich: > 360°

- Greifsystem mit Prismenbacken und Spanngurt - Fässer unterschiedlicher Typen und Größen werden sicher aufgenommen und gehalten
- zum Anheben, Drehen, Mischen, dosierten Entleeren
- leichtgängiges Getriebe mit Handrad ermöglicht exakte Positionierung des Fasses beim Drehen
- kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
- durch je 2 Lenk- und Bockrollen leicht verfahrbar (Lenkrollen mit Feststeller)
- Hubhöhen bis zu 1430 mm



Fasslifter Secu Ex - mit Fasswender Typ W für Stahl- und Kunststoffässer

Fasslifter Secu Ex mit Fasswender Typ W, hohe Version mit breitem Fahrwerk zum Umfahren von Auffangwannen, Bestell-Nr. 236-572-J9



Ex-geschütztes, sehr leichtgängiges Getriebe mit Handrad



Fasslifter Secu Ex mit Fasswender Typ W, kurze Version mit schmalen Fahrwerk - ideal zum Einfahren in Europaletten, Bestell-Nr. 236-573-J9

Fahrwerk	schmal		breit	
	1635	2135	1635	2135
Gesamthöhe [mm]	1635	2135	1635	2135
Hubhöhe max [mm]*	930	1430	930	1430
Hubhöhe min [mm]	120	120	0	0
Verwendung	Heben/Drehen/Transport von Stahl-/Kunststoffässern			
Traglast gesamt [kg]	300			
Maße außen B x T [mm]	1216 x 1233			
Bestellnummer	236-573-J9	236-574-J9	236-571-J9	236-572-J9

*Hubhöhe min/max. gemessen von Boden bzw. Europalette bis Unterkante eines 200-L-Stahlfasses. Kann bei anderen Fasstypen abweichen

Der Fasslifter Secu Ex Typ W ist wahlweise mit schmalen oder breitem Fahrwerk lieferbar, jeweils in der kurzen und hohen Version.



Klappbares Fußpedal und Fußschutz für optimale Sicherheit