

## ZARGES

### Fahrgerüst Z600 S-PLUS

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,45 m,  
Gerüsthöhe 3,75 m, Breite x Tiefe  
1800 x 750 mm, Standhöhe 2,45 m,  
Bühne Breite x Tiefe 1800 x 600 mm,  
Gerüst aus Leichtmetall

Artikelnummer: 139449



## ZARGES Fahrgerüst Z600 S-PLUS

### mit Auslegern

Fahrgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,45 m
- Gerüsthöhe 3,75 m, Breite x Tiefe 1800 x 750 mm
- Standhöhe 2,45 m, Bühne Breite x Tiefe 1800 x 600 mm
- Bühnen im Abstand von 2 m
- Geländer
- Sichere Anwendung durch 4 Ausleger für sicheren Stand
- Mit 4 Lenkrollen
- Gerüst aus Leichtmetall
- Aufbau schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
- Gerüstgruppe 3
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- Gewicht 118 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Unterbau	4 Lenkrollen
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Gerüst Ausstattung	Geländer
Material Gerüst	Leichtmetall	Sicherheitsausstattung Gerüst	4 Ausleger für sicheren Stand
Höhe Gerüst	3,75 m	Gerüstgruppe	3
Standhöhe	2,45 m	Aufbauart	schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
Arbeitshöhe	4,45 m	klappbar	nein
Breite Bühne	1800 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	600 mm	Geländer	ja
Abstand Bühnen	2 m	Norm	gemäß DIN EN 1004
Breite	1800 mm	Gewicht	118 kg
Tiefe	750 mm		