

KS Tools

**KS Tools 1/2" Monster
Teleskop-Umschaltknarre**

100 Zahn

Artikelnummer: 272739



Technische Details

Werkzeugtyp	Kfz-Spezialwerkzeug	Funktions-Attribut 2	umschaltbar
Handgriff	2-Komponentengriff	Anzugsdrehmoment bis [Nm]	950 Nm
Norm	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315	Material	Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Vierkantantrieb in Zoll	1/2"	Kopfhöhe (A)	19 mm
Rückschwenkwinkel	3,6	Anzugsdrehmoment von [Nm]	0 Nm
Zahn	100 Zahn	Durchmesser D	37 mm
Gesamtlänge L in mm	406 - 635 mm	Gewicht	1.48 kg

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm