


## Blume Förderanlagen Kurve 45 ° für Rollenbahn



Tragrolle aus Kunststoff,  
Rollendurchmesser 50 mm,  
Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 75 mm



Artikelnummer: 415979



## Blume Förderanlagen Leichte Rollenbahn - Einzelelement

### Kurve 45°

Kurve 45 ° für Rollenbahn




- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 50 mm
- Bahnbreite 500 mm
- Breite 540 mm
- Achsabstand 75 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 700 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

### Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutbreite bis	700 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutlänge min.	225 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	75 mm
Biegung	45 °	Rahmenhöhe	70 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenbreite	20 mm
Material Rolle	Kunststoff	Material Rahmen	Stahl

Durchmesser Rolle	50 mm	Oberfläche Rahmen	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	500 mm	Gewicht	20 kg
Breite	540 mm		

## Zubehör

429248		Seitliche Führung für Kurve für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf
510321		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
510326		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau