

Technisch specificatieblad

Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnr. 2149016



PP Polypropyleen

OBO Quick-klem type 2955/.... voor alle metrische stalen pantserbuis, en lichte en zware metrische kunststof buis. Geschikt voor bevestiging van de OBO Quick-Pipe. De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie. Universele bevestigingsmogelijkheid; koppelbaar met de OBO Multi-Quick- en star Quick-klem. Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of inslagplug. De klemmen M16 tot en met M32 kunnen op schroefdraad M6 worden vastgeschroefd. Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20°C kamertemperatuur zie tabel.

Stamgegevens

Bestelnr.	2149016
Type	2955 M25
Omschrijving 1	Kabelbuisklem Quick koppelbaar
Dimensie	M25
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,43 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnr. 2149016



Technische gegevens



Afmeting A	36,30 - 36,30 mm
Afmeting B	16,00 mm
Afmeting C	17,5 mm
Afmeting D	24,30 mm
Afmeting E	12,00 mm
Afmeting F	4,20 mm
Afmeting H	34,00 mm
Afmeting h	10,00 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	100 N
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,10 kN
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	<input type="checkbox"/>
Nominale grootte	M25
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met inlage	<input type="checkbox"/>
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
Spanbereik D	25,00 - 25,00 mm
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>