

Econ LED Wit 650lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 181193
 EAN: 7021981811938



Elektrisch

System wattage: 10W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 650lm
 Werkzaamheid: 65 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 120°
 UGR: UGR<22
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
 Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 92
 Diameter (mm) D: 300
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.32 / 1.096

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 305 x 305 x 95



7 0 2 1 9 8 1 8 1 1 9 3 8