


Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 93580 ESD-Eurokasten-Roller



Transportgeräte



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Offene Winkelstahlkonstruktion. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Nutzflächenlänge (mm)	605
Nutzflächenbreite (mm)	408
Ladeflächenhöhe (mm)	182
Gesamtlänge (mm)	611
Gesamtbreite (mm)	414
Gesamthöhe (mm)	209
Bereifung	TPE-ESD
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	9
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976935805