

**Artikelnummer:** 123875

**Kurzbeschreibung:** Aanbouw-schroefstelling WR, 5 legborden,  
B 1300 x D 600 x H 2000 mm



**Langbeschreibung:** Schroefstelling WR, 5 legborden, diepte naar keuze 300 tot 800 mm, breedte 1300 mm,: De schroefstelling WR is in deze uitvoering 1300 mm breed en beschikbaar met een diepte van 300 mm tot 800 mm. De schroefstelling WR biedt bovendien 5 in hoogte verstelbare legborden. De schroefstelling WR kan naar keuze als basis- of aanbouwelement worden besteld. Zo kunt u nadien ook uw volledig persoonlijke schroefstelling samenstellen. In deze uitvoering is de schroefstelling WR 1300 mm en 2000 mm hoog. U kiest de diepte tussen 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm of 800 mm. De schroefstelling WR biedt vijf legborden die bij een gelijkmatig verdeelde last elk een gewicht van 125 kg kunnen dragen. De verzinkte en stevige legborden kunnen ook volgens een raster van 25 mm in hoogte versteld worden. De stabiele en stevige schroefstelling heeft hoekplaten voor de stabiliteit en beschikt over een solide schroefstelsel. Dankzij de open stellingvakken kan de schroefstelling aan beide zijden worden gebruikt. Houd rekening met uw eigen veiligheid. De stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen het kantelen. Meer details: Bestelbaar als basiselement of aanbouwelement Hoekstaanders en legborden verzinkt Gebruik aan beide zijden Vakbelasting tot 125 kg (bij gelijkmatig verdeelde last) Belasting per stellingdeel: 625 kg (bij gelijkmatig verdeelde last) Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar Solide schroefstelsel Stabilisering door hoekplaten Uitbreidbaar naar wens - ook naderhand Incl. 5 legborden/stellingdeel Afmetingen: h 2000 x b 1300 mm Diepte naar keuze: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm of 800 mm Veiligheid: Stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen het kantelen, DGUV richtlijn 108-007.

