

**Artikelnummer:** 401514

**Kurzbeschreibung:** Opbouwframe, laag, Aanbouwtafel  
STANDAARD werktafel-/werkbank UNIVERSAL/PROFI,  
briljantblauw



**Langbeschreibung:** Opbouwframe, laag, aanbouwtafel  
STANDAARD werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI:  
Met het Manuflex-opbouwframe kunt u gebruik maken van het  
oppervlak boven de aanbouwtafels Universal Standard en  
Professional Standard. Het Manuflex-opbouwframe heeft een  
bruikbare hoogte van 600 mm. Deze uitvoering van het Manuflex-opbouwframe is het best  
geschikt voor het gebruik van werkoppervlak boven de aanbouwtafels van de series  
Universal Standard en Professional Standard. Met een effectieve hoogte van 600 mm is  
het Manuflex-opbouwportaal 60 mm breed en 55 mm diep. Het bestaat uit een  
opbouwframe met kruisstabilisatiebalk en het wordt met bevestigingsbeslag geleverd. Het  
Manuflex-opbouwframe bestaat uit een opbouwframe en een kruisstabilisatiebalk.  
Gemaakt van profielstaal, aan drie zijden in rooster van 30 mm geperforeerd, kunnen de  
afzonderlijke opbouwelementen in rooster van 30 mm in hoogte worden versteld. Het  
Manuflex-opbouwframe heeft een hoogwaardige poedercoating en is bijzonder robuust en  
stevig. Het Manuflex-opbouwframe kan met tot 120 kg worden belast en is optimaal  
geschikt om gereedschap of toestellen boven het werkvlak op te bergen. Meer details:  
Voor het gebruik van het werkblad boven het tafel- of werkblad Opbouwportalen maken  
van een inpaktafel of werkbank een volledig uitgeruste werkplek Voor gereedschap,  
uitrusting of werkplekverlichting Bruikbare hoogte: 600 mm Diepte: 55 mm Breedte: 60 mm  
(afmetingen inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan het tafelframe) Totale  
hoogte: 1200 mm Voor inpaktafels van de systemen Universal Standard en werkbanken  
Professional Standard Voor tafeldiepte: 700 mm 1 opbouwframe en 1 kruisstabilisatiebalk  
incl. bevestigingsbeslag Hoogwaardige poedercoating Gemaakt van profielstaal  
geperforeerd aan drie zijden in een rooster van 30 mm, in een rooster van 30 mm in  
hoogte verstelbaar Draagvermogen: 120 kg Uitbreidbaar op elk moment 9 RAL-kleuren  
om uit te kiezen

