

# DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel

**AK-340102-020-W**  
**EAN 4016032289333**



**DisplayPort Anschlusskabel, Typ mini DP - DP St/St, 2.0m,m/Verriegel, Full HD, DP 1.1a konf., we**

Dieses hochleistungs HD Digital-Audio und Video Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer oder LCD/TFT Monitor mit DP Schnittstelle.

**Ideal zum verbinden von mobilen Geräten an Displays**

- Unterstützt 1080p mit 30 Hz
- Max. unterstützte Video Auflösung: 1920 x 1080 p mit 60 Hz
- Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
- HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: Mini DP, Stecker

- Anschluss 2: DP, Stecker
- Arretierung: Schnappbefestigung
- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Farbe Anschlüsse: weiß
- Farbe Kabel: weiß
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Verpackung: Polybag
- Länge: 2 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	60	5,40	50,00	32,00	22,00	35.200,00
Innen-VPE	1	0,09	22,00	16,00	1,50	528,00
Einzel-VPE	1	0,09	17,00	14,00	3,00	714,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

