



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Baureihe | PratiKa |
| Produkt- oder Komponententyp | Stecker |
| Kurzbezeichnung des Geräts | PratiKa-Stecker |
| Stecker/Steckdosen-Kategorie | Niederspannung |
| Beschreibung der Pole | 3P+E |
| Netzwerktyp | AC |
| Ausgangsstandard | Industriell |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| Montagemodus | Wandmontage |
| Stecker/Steckdose/Steuerstatus | Abgewinkelt |
| [In] Bemessungsstrom | 16 A |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 380 - 415 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. | 6 h |
| Stecksokkelmaterial | Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff |
| Material der Kontakte | Stifte: vernickeltes Messing Schrauben: Edelstahl |
| Anschlüsse - Klemmen | Schneidklemmentechnik |
| Kabel-Querschnitt | 1...4 mm ² |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 21,5 mm |
| Gewindetyp | M25 |
| Produktgewicht | 0,21 kg |
| Basisabmessungen | 100 x 75 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Breite | 75 mm |
| Tiefe | 76 mm |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Spannungsfarbe | Rot |

Montage

| | |
|---------------------------------|--|
| Normen | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| Schutzart (IP) | IP44 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht EN 62262 |
| Feuerbeständigkeit | 750 °C entspricht IEC 60695-2-11 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Relative Feuchtigkeit | 50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,5 cm |
| VPE 1 Breite | 7,6 cm |
| VPE 1 Länge | 12,3 cm |
| VPE 1 Gewicht | 177 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 8 |
| VPE 2 Höhe | 17 cm |
| VPE 2 Breite | 27 cm |
| VPE 2 Länge | 26,3 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,591 kg |
| VPE 3 Art | S03 |
| VPE 3 Menge | 16 |
| VPE 3 Höhe | 30 cm |
| VPE 3 Breite | 30 cm |
| VPE 3 Länge | 40 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,669 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|