



Lötstation 20 - 80W, LötKolben mit ergonomischem Griff, EU

Artikelnummer: WLSK8023C
Weller 20 bis 80 Watt Lötstation
mit variabler Watt-Leistung, EU

Löten Sie gekonnt und souverän mit der Weller Lötstation mit variabler Leistung von 20 - 80 Watt. Der Kolben mit ergonomisch geformten Bleistiftgriff, der Aufbewahrung und Reinigung der Spitzen in der Station und der integrierten Sicherheitsablage ist sie die perfekte hochwertige und vielseitige Lötstation für all Ihre Lötarbeiten.

EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



HAUPTMERKMALE

- | | |
|--|---|
| Watt-Leistung regelbar:
Kompaktes Design: | Die flexibel wählbare Leistungsabgabe bietet ein erweitertes Anwendungsspektrum
Platzsparend auf Ihrer Werkbank |
| Integrierte Sicherheitsablage: | Die integrierte Sicherheitsablage mit Metallspirale bewahrt den Kolben bei Nichtgebrauch auf und verringert die Verletzungs- und Beschädigungsgefahr im Arbeitsbereich |
| Sicherer und fester Griff: | Ergonomisch geformter rutschfester Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten. Ideal für das Aufbringen einer Lötnaht bei Glasmalerei oder bei Reparaturen im Haushalt. |
| Schneller Spitzenwechsel
möglich: | Einfacher Austausch der Lötspitzen |
| Leichte Zugänglichkeit der
Spitzen: | Der integrierte Lötspitzenhalter erleichtert die Aufbewahrung und den Zugang zu Ihren Spitzen während des Lötens |
| Integrierter
Lötspitzenreiniger: | Der integrierte Celluloseschwamm-Lötspitzenreiniger trägt dazu bei, dass sich ihre Spitzenstandzeiten erhöhen. |



Integrierte Sicherheitsablage

Die integrierte Sicherheitsablage sichert den LötKolben, wenn er nicht in Gebrauch ist, und verringert so das Risiko von Verletzungen oder Schäden an Ihrem Arbeitsplatz



Watt-Leistung regelbar

Die flexibel wählbare Leistungsabgabe bietet ein erweitertes Anwendungsspektrum



Schneller Spitzenwechsel möglich

Einfacher Austausch der Lötspitzen



Kompaktes Design

Platzsparend auf Ihrer Werkbank



Sicherer und fester Griff

Ergonomisch geformter rutschfester Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten. Ideal für das Aufbringen einer Lötnaht bei Glasmalerei oder bei Reparaturen im Haushalt

TECHNISCHE DATEN

Spitzenform	Meißelform
Gewicht in g	1040

Netzkabel	EMEA
Temperaturbereich °F	900
Gewicht in lb	2.29
Mindestbestellmenge	1
SAA	✓
Spannung	230 V
EAN	4003019445301
Temperaturbereich °C	485
Leistung	80 W
Kabellänge	1.20
CE	✓
Spitzengröße	10.0mm