



XCell faltbares Solarpanel 18V / 100W

Gewicht:	4,1 kg
Maße	gefaltet 422 x 366 x 68 mm ausgeklappt 1710 x 420 x 5 mm
Farbe:	schwarz
Anzahl Zellen	4
Art der Solarzellen	monokristallines Silizium
Ausgangsleistung	100W
DC-Ausgangsspannung	18V
Ladeausgang	bis zu 5,5A
Ausgang	1x DC, 1x TYP-C, 2x USB
Umwandlungseffizienz	80%
Betriebstemperatur	-10° bis 60°
Optimale Betriebstemperatur	25° bis 30°
Lagertemperatur	10° bis 20°
Material	Tasche aus Polyester
Eigenschaften	Panel faltbar
Schutzklasse	IP54
Garantie	1 Jahr
Zubehör	ausklappbare Stützfüße, Adapter Stecker DC35135, DC5525,DC8, DC-Verbindungskabel (1 m)

