

DLH DS 8 H36 L90 EH BR V2A (204 239)





Abbildung unverbindlich



Typ	DLH DS 8 H36 L90 EH BR V2A
Art.-Nr.	204 239
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Strebenlänge	90 mm
Bauhöhe Leitungshalter	36 mm
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	braun •
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungshalter Modell	DEHNsnap
Innengewinde	M6
Art der Dacheindeckung	Pfannendach
Leitungsführung	lose
Befestigungsmöglichkeit	Bügel mit Wulst zum Einhängen am unteren Falz
Gewicht	31 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364035317
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.