

Festo AG & Co. KG

2614860

Anschlussplatte VABP-S1-1V1G-G14-2

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baubreite	42 mm
Funktionsanschluss 32	G1/8
Funktionsanschluss 34	G1/8
Pneumatischer Anschluss 22	G1/4 Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 44	Anschlussplatte G1/4
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 - 16 bar
Normalnenndurchfluss	1400 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur	0 - 50 °C
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Produktgewicht	1623 g
Anschluss Steuerluft 14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff O-Ring	NBR
Werkstoff Schrauben	Stahl