


# Anschlussleitung KMP3-25P-16-10

Teilenummer: 18625

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	1.303 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 25-polig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit	3 A
Kabellänge	10 m
Kabeldurchmesser	12 mm
Kabelaufbau	18x0,34
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet