



### Funk-Gong Orchestra

- Reichweite Klingeltaster + Gong: max. 150 m (Freifeld)
- Bemessungseingangsstrom: 0,105 A
- Bemessungseingangsleistung: 1,9 W
- Gong: 230 V~, 50 Hz
- Batterie Klingeltaster: 1 x 12 V 23 A (enthalten)
- Einem Sender können bis zu 20 Empfänger zugeordnet werden
- Einem Empfänger können bis zu 20 Sender zugeordnet werden
- Gong: IP 20, Klingeltaster: IP 55

■ **Einfache Montage - dank Funkübertragung keine Verdrahtung notwendig**

■ **Reichweite: max. 150 m (Freifeld), 433 MHz**

■ **58 Melodien einstellbar**

■ **Lautstärke: max. 90 dB (4-Stufen regelbar)**

Artikelnummer	0082630103
Beschreibung	weiß
EAN-Code	4006341717658
VE	3