

Gedore Red

GEDORE RED R61003207

**Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-
kant 32 mm Länge 42 mm**

Artikelnummer: 248576



Technische Details

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|---|
| Gesamtbreite [mm] | 42 mm | Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Einsatzlänge | 42 mm | Norm | DIN 3124 DIN 3120 - C 12,5 ISO 2725-1 ISO 1174 |
| 1000 V isoliert | nein | Schlüsselweite 1 [mm] | 32 mm |
| Einsatz-Ø 2 | 36 mm | VDE zertifiziert | nein |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------|
| Sicherung | Kugelfangrille | Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl | 1/2 Zoll |
| Netto-Gewicht [kg] | 0,192 kg | Antriebsaufnahme, Vierkant- [met | 12,5 mm |
| Oberfläche | matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsseite) | REACH Registrierung vorhanden | nein |
| Einsatz-Ø 1 | 42 mm | Gesamtlänge [mm] | 42 mm |
| Gesamthöhe [mm] | 42 mm | Inhalt (Anzahl Stück) | 1 |