

Poignées de manutention en aluminium carrées

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Embouts et traverse : aluminium EN AW-6060.
Fixation Embout / Traverse par goupilles Inox.


Finition :

Embouts et traverse : anodisés noir ou nature.

Nota :

Grâce à la construction robuste, les poignées de cette série conviennent parfaitement aux applications sans arêtes vives.

Dessins



Aperçu des articles

Poignée de manutention

Référence	Couleur du corps de base	A	B	D	H	L	Charge N
K0228.250081	anodisé noir	250	38	M8	55	274	1000
K0228.300081	anodisé noir	300	38	M8	55	324	1000
K0228.400081	anodisé noir	400	38	M8	55	424	1000
K0228.500081	anodisé noir	500	38	M8	55	524	1000
K0228.600081	anodisé noir	600	38	M8	55	624	1000
K0228.250083	anodisé nature	250	38	M8	55	274	1000
K0228.300083	anodisé nature	300	38	M8	55	324	1000
K0228.400083	anodisé nature	400	38	M8	55	424	1000
K0228.500083	anodisé nature	500	38	M8	55	524	1000
K0228.600083	anodisé nature	600	38	M8	55	624	1000

