



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1890 ESD-Materialständer



Elektrisch leitfähige Ausführung. Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Ladeflächenlänge (mm)	605
Ladeflächenbreite (mm)	405
Höhenverstellbar von-bis (mm)	720-995
Bereifung	TPE-ESD
Radgröße (mm)	75 x 25
Gewicht (kg)	16,8
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	94032080
GTIN	4017976171890