

## Nr. 22 Schwere Bau- oder Löschrollen für Drahtseil

mit Kreuzbügel aus Stahl und drehbarem Lasthaken früher DIN 688 bzw. DIN 15401 mit Sicherung, graublau lackiert. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 23 aus Grauguss mit gebohrtem Nabenloch, Rille gedreht. Nur bei 310 mm Rollen-Ø ist die Rille roh. Auch mit Wirbellangauge (Bestell-Nr. 22 ö) oder mit Walzenlager (Ausführung „W“) lieferbar. Alle Maße in mm.



| Rollenaußen-Ø       | 115  | 155  | 185  | 220  | 260   | 310   |
|---------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Rillengrund-Ø       | 89   | 129  | 149  | 184  | 222   | 250   |
| Achslänge           | 55   | 62   | 73   | 73   | 80    | 100   |
| Baulänge            | 300  | 350  | 410  | 460  | 520   | 640   |
| Gesamtbreite        | 150  | 192  | 225  | 260  | 280   | 400   |
| Hakenmaulweite      | 30   | 37   | 37   | 40   | 40    | 55    |
| Seil-Ø max.         | 10   | 10   | 16   | 16   | 18    | 26    |
| Tragfähigkeit in kg | 500  | 1000 | 1500 | 2000 | 3000  | 5000  |
| Gewicht in kg ca.   | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 7,50 | 11,00 | 24,00 |

## Ersatzrollen zu Bau- oder Löschrollen Nr. 22

### Nr. 23 Drahtseilrollen aus Grauguss

Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, passend zu Bau- und Löschrollen Nr. 22 und zu Drahtseilleitrollen Nr. 829. Auch mit Rotgussbuchse (Ausführung „R“) oder Walzenlager (Ausführung „W“) lieferbar. Bei 310 mm Rollen-Ø ist die Rille roh. Alle Maße in mm.



| Rollenaußen-Ø       | 115  | 155  | 220  | 260  | 310   |
|---------------------|------|------|------|------|-------|
| Rillengrund-Ø       | 89   | 129  | 184  | 222  | 250   |
| Rillradius          | 5,5  | 5,5  | 8,5  | 9,5  | 14    |
| Rillentiefe         | 13   | 13   | 18   | 19   | 30    |
| Kranzbreite         | 24   | 27   | 32   | 40   | 52    |
| Bohrung für Bolzen  | 14   | 19   | 22   | 25   | 35    |
| Nabenslänge         | 26   | 28   | 35   | 43   | 56    |
| Naben-Ø             | 36   | 48   | 54   | 65   | 85    |
| Seil-Ø max.         | 10   | 10   | 16   | 18   | 26    |
| Tragfähigkeit in kg | 500  | 1000 | 2000 | 3000 | 5000  |
| Gewicht in kg ca.   | 0,90 | 1,40 | 3,30 | 5,20 | 10,00 |