









Ficha técnica

Rueda ZV-PS 2-0857

Codigo				Tipo cojinete Eje					
2-0857	80	70	25	—	105x80	86/80x60	8	110	77




Características

Chapa de acero hasta 4mm de espesor.
Acabado cincado brillante.
Soporte embutido con doble hilera de bolas.
Modelo de uso universal para cargas medias.
Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Datos técnicos

Diámetro: 80 mm
Carga: 70 kg
Tipo de cojinete: Cojinete Liso
Ancho de Banda de rodadura: 25 mm
Medidas de placa superior: 105x80 mm
Distancia entre agujeros: 86/80x60 mm
Diámetro agujero sujeción platina: 8 mm
Altura total: 110 mm
Radio de giro: 77 mm

Archivos CAD



Rueda

PS (Goma)
Núcleo de poliamix y banda de goma
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Productos relacionados

