

**Artikelnummer:** 136471

**Kurzbeschreibung:** Ultrasoon reiniger EMAG Emmi-® ST H, rvs 0,8 l, met tijdschakelaar & verwarming



**Langbeschreibung:** Ultrasoon reiniger EMAG Emmi-® ST H/ST, rvs, 0,8/0,7 l, met tijdschakelaar, met/zonder verwarming: De Emmi-® ST H en Emmi-® ST ultrasoonreinigers van EMAG zijn hoogwaardige, hoogwaardige apparaten voor het grondig reinigen van brillen en brilonderdelen, sieraden, hoortoestellen, prothesen en diverse kleine onderdelen. Het ultrasoon ingangsvermogen is tot 60 watt per stuk, de kuipinhoud 0,8 of 0,7 liter. De Emmi-® ST H heeft ook een verwarmingssysteem van 120 Watt. De gebruikte reinigungsoplossing kan zo in het bereik van 20 tot 80 °C worden verwarmd en het reinigungsproces kan zo extra worden versneld. Dit is vooral voordelig bij het verwijderen van vet. Beide ultrasone reinigungsapparaten zijn uitgerust met een roestvrijstalen behuizing die beschermd is tegen druiwater volgens beschermingsklasse IP 32 en een oscillerende tank van hetzelfde materiaal. Het geluiddeksel en de korf, die zacht is voor de te reinigen voorwerpen, zijn eveneens van roestvrij staal. Bovendien hebben beide apparaten een timer die geschikt is voor een continue werking van 1-15 minuten of 1-60 minuten. Ze zijn bijzonder geschikt voor gebruik in laboratoria en studio's, maar ook voor gebruik in de optiek en de gehoorakoestiek. Maar EMAG's Emmi-® ST H en Emmi-® ST professionele ultrasone reinigers zijn ook precies de juiste keuze voor thuisgebruik. Elke unit wordt al gemonteerd geleverd en inclusief 0,5 l EM-080 Universeel reinigungsconcentraat van EMAG.

**Gemeenschappelijke details:**

- Ideaal voor gebruik in laboratoria en studio's, in de optiek en hoorbare akoestiek en voor thuisgebruik.
- Geschikt voor het grondig reinigen van brillen en sieraden, hoortoestellen, prothesen en kleine onderdelen
- Behuizing, trilgoot, mand en deksel van roestvrij staal
- Behuizing druiwaterdicht volgens beschermingsklasse IP 32
- Met praktische timer
- Geleverd gemonteerd en inclusief 0,5 l EM-080 Universeel reinigungsconcentraat van EMAG
- Ultrasoon ingangsvermogen: max. 60 W
- Werkende frequentie: ca. 40 kHz
- Netspanning: 50-60 Hz
- Netaansluiting: 220-240 V

**Ultrasoonreiniger Emmi-® ST H:**

- Met verwarming voor het verwarmen van de reinigungsoplossing
- Buitenafmetingen Eenheid: L 200 x B 110 x H 160 mm
- Binnenafmetingen kuip: L 180 x B 90 x H 50 mm
- Binnenafmetingen mand: L 178 x B 85 x H 40 mm
- Tankinhoud: 0.8 l
- Het werk het vullen hoeveelheid: 0.7 l
- Timer: 1-15 min. / continue werking
- Verwarmingstemperatuur: 20-80 °C
- Verwarmingvermogen: 120 W
- gewicht: 2,36 kg

**Ultrasoonreiniger Emmi-® ST:**

- Buitenafmetingen : L 175 x B 110 x H 175 mm
- Binnenafmetingen kuip: L 150 x B 85 x H 65 mm
- Binnenafmetingen mand: L 145 x B 80 x H 55 mm
- Tankinhoud: 0,7 l
- Het werk het vullen hoeveelheid: 0.5 l
- Timer: 1-60 min. / continue werking
- Gewicht: 1,8 kg

