

Artikelnummer: 155073

Kurzbeschreibung: Werkbank type 8001-6, B 1250 x D 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8001-6: 1 hanglade 150 mm (draagvermogen 50 kg), legbord van plaatstaal, diepte 650 mm, hoogte van het vak 620 mm[ul] Werkblad: massief beuken, 40 mm, oppervlak geschuurd en geolied. Frame: gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoeten van stalen buisprofiel (45 x 45 x 45 x 2 mm) met eindelement incl. anti-slip huls. Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad Griprails volledig geïntegreerd Laden: Draagvermogen 100 kg, verlenging ca. 90 %, binnen B 490 x D 560 mm, binnenzijde B 490 x D 560 mm Deuren: openingsbreedte 180°, zelfsluitende veerscharnieren Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw (RAL 5010). Oppervlaktebelasting: max. 1.250 kg Levering: volledig gemonteerd[ul]

