

**Artikelnummer:** 97304

**Kurzbeschreibung:** Etagewagen, laadvlak L 800 x B 500 mm 2 etages

**Langbeschreibung:** Etagewagen met 2 etages: De etagewagen is van een gelaste staalconstructie gemaakt. De laadvloer bestaat uit blad van houtmateriaal (mdf) in beukendecor. De planken liggen in een hoekijzerframe. Daardoor heeft elke legplank een 15 mm hoge rand. Het draagvermogen van de wagen bedraagt max. 250 kg. De etagewagen is voorzien van 2

zwenk- en 2 bokwielen met rubberbanden en wiellager. Beide zwenkwieltjes met rem conform EN 1757-3. Deze wagen is bijzonder geschikt als u een grote vracht op de bovenste plank wilt vervoeren. **Andere kleuren op aanvraag.**

- Oppervlak: gepoedercoat gentiaanblauw (RAL 5010)
- Draagvermogen: 300 kg
- Hoogte greep: 810 mm
- Diameter wiel: 125 mm
- 2 etages: buitenafm. (bxl) 500 x 990 mm, legplank (bxl) 490 x 790 mm, etagenhoogte 190/820 mm, gewicht 22 kg
- 2 etages: buitenafm. (bxl) 600 x 1190 mm, legplank (bxl) 590 x 990 mm, etagenhoogte 190/820 mm, gewicht 26 kg

