


FT-00-MPV-M6

Fiberoptiken



Produktmerkmale

Lichttaster

M6

Verstärker Tastweite

OKF 20 mm

OUF 20 mm

OOF 220 mm

Erfassungsbereich

Tastweite

OKF: 20 mm / OUF: 20 mm / OOF: 220 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung

gerade

Gesamtlänge [mm]

600

Minimaler Biegeradius [mm]

20

Faseranordnung



Lichtleiter

PMMA

Tastkopf

V2A (1.4305)

Ummantelung

Metallsilikon

Gewicht [kg]

0,055

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)

2 Sechskantmutter; M6; V2A; 2 Zahnscheiben; 1 Rändelmutter; M11

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]

1