

**Artikelnummer:** 94578

**Kurzbeschreibung:** Transportwagen aus Leichtmetall, ohne Deckel, 223 l

**Langbeschreibung:** Transportwagen aus Leichtmetall, ohne Deckel: Sehr feste, korrosionsbeständige Aluminiumlegierung AlMg 3 und AlMgSi nach DIN 1725/1 und DIN 1745/1. Die Wände sind durch trapezförmige Sicken versteift. Alle Alu-Kastenwagen besitzen austauschbare Qualitätsrollen. Rollen aus spurlosem Vollgummi, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz. 2 Lenkrollen serienmäßig mit Radfeststeller, gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3. Die Dimensionierung der Räder richtet sich jeweils nach der angegebenen Tragkraft der Wagen

(siehe Tabelle). Polyamid-Rollen und Sonderlösungen auf Anfrage. 223 Liter Außenmaße: L 730 x B 550 x H 470 mm Innenmaße: L 700 x B 550 x H 580 mm. Totale Höhe: 740 mm Rad 100 mm Gewicht: ca. 16 kg 229 Liter Innenmaße: L 700 x B 575 x H 570 mm. Totale Höhe: 732 mm Rad 100 mm Gewicht: ca. 14 kg 322 Liter Innenmaße: L 960 x B 550 x H 610 mm. Totale Höhe: 770 mm Rad 100 mm Gewicht: ca. 19 kg 415 Liter Innenmaße: L 1000 x B 640 x H 650 mm. Totale Höhe: 845 mm Rad 125 mm Gewicht: ca. 23 kg 430 Liter (Wände und Boden gelocht 10 mm) Innenmaße: L 1100 x B 600 x H 650 mm. Totale Höhe: 845 mm Rad 125 mm Gewicht: ca. 22 kg 560 Liter Innenmaße: L 1250 x B 650 x H 680 mm. Totale Höhe: 870 mm Rad 125 mm Gewicht: ca. 27 kg 656 Liter Innenmaße: L 1250 x B 700 x H 750 mm. Totale Höhe: 945 mm Rad 125 mm Gewicht: ca. 31 kg 945 Liter Innenmaße: L 1500 x B 900 x H 700 mm. Totale Höhe: 970 mm Rad 200 mm Gewicht: ca. 45 kg



**EAN/GTIN:** 4260257921046