

## Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer

Für maximal 60 x 200-Liter-Fass, auf Chemiepaletten 48 x 200-Liter-Fass und auf Europaletten 36 x 200-Liter-Fass, Einlagerung stehend, Höhe x Breite x Tiefe 4480 x 3130 x 2770 mm, Verschließbar mit Flügeltür, 2 Ebene(n) mit Bodenrost, Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 200337



## Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer für stehende Fass- und Gebindelagerung

Gefahrstoff-Regalcontainer

- Für maximal 60 x 200-Liter-Fass, auf Chemiepaletten 48 x 200-Liter-Fass und auf Europaletten 36 x 200-Liter-Fass, Einlagerung stehend
- Zur Lagerung im Freien
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen
- Mit natürlicher Belüftung
- Höhe x Breite x Tiefe 4480 x 3130 x 2770 mm
- Ausgestattet mit Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitblechen vor der Rückwand, Kranösen für Leertransport
- Verschließbar mit Flügeltür
- 2 Ebene(n) mit Bodenrost



- Rahmen verschweißt
- Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet



## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Lagerebenen	3 Stück
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück
Regaltyp	Gefahrstoff-Regalcontainer	Böden- / Ebenentyp	Bodenrost
Regalfeld	Grundfeld	Bodenwanne Anzahl	2 Stück
Lagerort	im Freien	Auffangvolumen Bodenwanne	650 l
Befestigungsart	Bodenverdübelung über Fußplatten	Türtyp	Flügeltür
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Material	Stahl
Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Containers behördlich zugelassen	Material Verarbeitung	verschweißt
Höhe	4480 mm	Oberfläche	verzinkt // lackiert
Breite	3130 mm	Farbe	blau// RAL5015
Tiefe	2770 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Regal Ausstattung	Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitbleche, Kranösen	Oberfläche Ständer	verzinkt // lackiert
Kapazität	60 x 200-Liter-Fass	Oberfläche Traversen	verzinkt // lackiert
Kapazität Fässer (max.)	60 x 200-Liter-Fass	Farbe Ständer	blau// RAL5015
Kapazität Fässer auf Chemiepalet	48 x 200-Liter-Fass	Farbe Traversen	blau// RAL5015
Kapazität Fässer auf Europalette	36 x 200-Liter-Fass	Farbe Ausführung	blau// RAL5015
Einlagerung	stehend	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Be- und Entlüftung	natürlich	Nutzungshinweis Gefahrstoffveror	Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben
Nutzung	einseitig	Gewicht	2650 kg

## Zubehör

700173	Stapler-/Kranentladung
--------	------------------------

## Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm