

Presseinsätze für PP130, HP130, AP130

Sechskant-Presseninsätze nach DIN 48083
für Verbindungsmaterial nach DIN 46235, Cu, Al und Al/St



Best.-Nr.	INT-Id.	Kennzahl	Pressbreite	Querschnitt (mm ²) Kupfer		Querschnitt (mm ²) Aluminium		Querschnitt (mm ²) Aluminium-Stahl	
				zugentlastet	zugfest	zugentlastet	zugfest	Al-Hülse	ST-Hülse
25671306	MK6-C	6	5	10					16/2.5 25/4 35/6
25671307	MK7-C	7	5						50/8
25671308	MK8-C	8	14	16	10-16				
25671309	MK9-C	9	5						70/12 95/15
25671310	MK10-C	10	14	25	25				
25671312	MK12-C	12	14	35	35	16-25	16-25	16/2,525/4	
25671313	U13-K13D MK13-C	13	12						120/20 150/25
25671314	MK14-C	14	14	50	50	35	35	35/6	
25671315	MK15-C	15	12						44/32 50/30 125/30 170/40 185/30210/35 230/30 240/40 265/35 305/40 340/30 385/35 450/40 495/35 570/40
25671316	MK16-C	16	14	70	70	50	50	50/8	
25671317	MK17-C	17	12						210/50300/50 380/50 510/45 560/50 650/45
25671318	MK18-C	18	14	95		70	70	70/12	
25671319	U13-K19D MK19-C	19	12						95/55 435/55
25671320	MK20-C	20	14	120	95				
25671322	U13-K22D MK22-C	22	14	150	120	95-120	95		
25671325	MK25-C	25	14	185	150	150	120	44/32 50/30 120/20	
25671328	MK28-C	28	7	240					
25671329	MK28L-C	28	14			185	150/185	125/30 150/25	
25671330	U13-K30D MK30-C	30	7		185				
25671331	MK30L-C	30	14					95/55 170/40 185/30	
25671332	U13-K32D MK32-C	32	7	300		240			
25671333	MK32L-C	32	17			240			
25671334	MK34L-C	34	17			300	240	105/75 120/70 210/35210/50 230/30 240/40	

Oval-Presseninsätze zum Verpressen von Pressendbunden und
ovalen Pressverbindern nach DIN 48217 und H-Abzweigklemmen



Best.-Nr.	INT-Id.	Pressbreite	Querschnitt (mm ²) Pressendbunde und ovale Pressverbinder			H-Klemme
			Cu	Al	St	Cu
25676010	MO 10-C	5	10	10		
25676012	MO 12-C	5	16	16		
25676016	MO 16-C	5	25	25		16
25676018	MO 18-C	5	35	35	35	25
25676020	MO 20-C	5	50	50	50	
25676021	MO 21-C	5				35
25676022	MO 22-C	5	70	70	70	
25676024	MO 24-C	5	95	95		
25676025	MO 25-C	5			95	
25676026	MO 26-C	5	120	120		

Koffer für Presseinsätze siehe Seite 192