

Tropfenlampe 45x75 mm, E14 12V 25W matt

Artikel-Nr. 40302



www.sh-licht.de

| | |
|---------------------------|-----------|
| Lampenleistung: | 25 W |
| Lampenspannung: | 12 - 12 V |
| Lichtstrom: | 200 lm |
| Socket: | E14 |
| Ausführung: | matt |
| Farbe: | ohne |
| Durchmesser: | 45 mm |
| Gesamtlänge: | 75 mm |
| Krypton: | Nein |
| Kohlefaden: | Nein |
| Stoßfest: | Nein |
| Geeignet für Backofen: | Nein |
| Mit Vakuum: | Nein |
| Splitterschutz: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 h |

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 45x75 mm Kugelformlampe, E14, matt - für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtschirmen geeignet.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Lichtstromerhalt: 1
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 10:15:48

