

## Halogenglühlampe 10x44mm, GY6,35 24V 35W

Artikel-Nr. 42443

Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	24 - 24 V
Nennstrom:	1458 mA
Lichtstrom:	510 lm
Sockel:	GY6,35
Farbtemperatur:	3000 K
Durchmesser:	10 mm
Gesamtlänge:	44 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Nein
Axiale Wendel:	Nein
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Xenon:	Nein



Halogenglühlampe 10x44mm Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, klar,  
Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzklasse: D

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:03



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.