

HV-Halogenlampe 13x43mm, G9 25W 250lm matt

Artikel-Nr. 46494

Lampenleistung: 25 W
 Lampenspannung: 230 - 230 V
 Lichtstrom: 250 lm
 Sockel: G9
 Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
 Gedrehtes Glas: Nein
 Durchmesser: 13 mm
 Gesamtlänge: 43 mm
 UV-Schutz: Ja
 Brennstellung: beliebig
 Infrarottechnik: Nein
 Ausführung: matt
 Farbtemperatur: 3000 K
 Energieeffizienzklasse: D



HV-Halogenlampe 13x43mm Hochvolt Halogenlampe, G9, matt, mit integrierten Schmelzsicherungen im Sockel, UV-Stop-Glas gegen Platzen der Lampe (hält 50bar Druck aus), extra Krypton Gasanteile für verlängerte Lebensdauer., Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferanten

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:06



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.