

# Halogen-Metaldampflampe 135mm, RX7s-24 150W 3000K Ra80 14500Lm

Artikel-Nr. 82204



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	150 W
Lampenspannung:	96 - 96 V
Lichtstrom:	14500 lm
Sockel:	RX7s-24
UV-Schutz:	Ja
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Lampenlichtausbeute:	97 lm/W
Lampenform:	Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennmaterial:	Keramik
Brennstellung:	beliebig
Durchmesser:	27 mm
Gesamtlänge:	135 mm
Externes Zündgerät erforderlich:	Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:	Ja
Solariumlampe:	Nein
Farbe:	ohne
Ausführung:	klar
Beschichtet:	Nein
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Halogen-Metaldampflampe 135mm Aufgrund der hohen Lebensdauer, Lichtausbeute, geringen Kosten und hervorragender Farbwiedergabe sind die keramischen Halogen-Metaldampflampen die perfekte Beleuchtungslösung. Sie kombinieren hohe Lichtqualität mit exzellenter Energieeffizienz und genügen den höchsten Ansprüchen für vielseitige Gestaltung. Sie eignen sich hervorragend für die Beleuchtung im Einzelhandel, in Industrieanlagen, für Dekorativ-, Straßen- oder Innenstadtbeleuchtung.

Energieeffizienzklasse: A+  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 159  
Quecksilbergehalt (mg): 10  
Zündzeit/Startzeit (s): 240  
Farbwiedergabeindex (Ra): 80  
Lebensdauer (h): 15000

Letzte Aktualisierung am: 18.12.2014 13:48:35

