




ENOLA C

Deckenleuchte, LED, 3000K, rund, weiß, 35°

Die puristische Deckenaufbauleuchte ENOLA_C besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist bestückt mit einer warmweißen Hochleistungs COB LED. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung. Als Zubehör für den zylindrischen Strahler sind entsprechende Zierringe mit strukturierten Diffusor Gläsern erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	152101
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	11 W
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1020 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	35 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h
Höhe	10.7 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.54 kg
Bruttogewicht	0.65 kg

Lichtquelle

916476



BIG WHITE Seite

259