

Artikelnummer: 155073

Kurzbeschreibung: Werkbank TYP 8001-6, B
1250 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8001-6: 1
Hängeschublade 150 mm (Tragkraft 50 kg),
Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe
620 mm Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm,
Oberfläche geschliffen und geölt Gestell: Schwei-
sskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfü-
ssen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit
Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe
Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte
Griffleisten komplett integriert Schubladen:
Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, innen B 490 x T
560 mm Türen: Öffnungsweite 180-Grad,
selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln
Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und
Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast: max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert

EAN/GTIN: 4040376111975

