

Artikelnummer: 30207

Kurzbeschreibung: Universal-Steckregal, Stahlblechboden, Traglast 125 kg, B 1250 x T 300 mm

Langbeschreibung: Universal-Steckregal, Stahlblechboden, Traglast 125 kg, B 1250 mm: Stahlblechboden doppelt abgekantet. Universell einsetzbar. Traglast pro Fachboden: bis 125 kg bei verteilter Last Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für Böden hochwertig epoxy pulverbeschichtet 1250 mm breit unterschiedliche Tiefen TIPP! Zur Ordnerlagerung wählen Sie bitte (inkl. Abdeckboden): Tiefe 300 mm zur einseitigen oder 600 mm zur doppelseitigen Nutzung. H: 2000 mm mit 6 Ebenen pro Feld oder H 2500 mm mit 7 Ebenen pro Feld. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\approx 5 : 1$ sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

EAN/GTIN: 3612970720825

