

iQ300, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x 54.1 cm, Schleppscharnier GI21VVSE0



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront

Einbau-Gefrierschrank mit 3 praktischen transparenten Gefrierfachschubladen und superFreezing für schnelleres Einfrieren.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 176 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 96 l
 Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Thermometer-Gefrierteil: Ohne
 Beleuchtung: Nein
 Gerätetyp: Gefrierschrank
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Frostfree System: Nein
 Gerätehöhe: 874 mm
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 950 x 620 x 640 mm
 Nettogewicht: 34.8 kg
 Bruttogewicht: 37.6 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Abtauvorgang: manuell
 Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
 Türverriegelung: Nein
 Anzahl Auszüge (Stck): 3
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
 EAN-Nummer: 4242003909683
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: GI21VVSE0
 Gerätetyp: Gefrierschrank
 Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



iQ300, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x 54.1 cm, Schlepptür GI21VVSE0

Ausstattung

- Einbau-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)

Design

- Schlepptür-Technik
- Schlepptür
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination
- mit einem integrierbaren Kühlschrank

Komfort und Sicherheit

- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehör

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

iQ300, Einbau-Gefrierschrank,
87.4 x 54.1 cm, Schleppscharnier
GI21VVSE0

Maßzeichnungen

A: Air
B: Air
B1
A1

Luftaustritt
min. 200 cm²

Belüftung im Sockel
min. 200 cm²

Luftaustritt min. 200 cm²

541
874
542

Belüftung im Sockel
min. 200 cm²